



Slagbormmaskin, Typ: GSB212RCKT



Beställningsdata

Ordernummer	075720 GSB212RCKT
GTIN	3165140505642
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Slagbormmaskin med högeffektiv motor med högt vridmoment för de mest krävande tillämpningarna (borrning, arbete med kärnborrar och hålsågar), liksom skruvdragning och omrörning.

- **Nytt säkerhetshandtag med innovativt fäste och Softgrip för säker fasthållning av maskinen.**
- **Robust metallväxelhus för lång livslängd.**
- **Mekanisk överlastkoppling Antirotatio för hög arbets säkerhet även vid mycket krävande tillämpningar.**
- **Metallsnabbchuck med enkelhylsa och Auto-Lock för snabbt verktygsbyte med bara en hand**
- **Vridbar borstplatta för samma kraft vid vänster- som högergång.**
- **Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-norm) – kan användas i borrarstativ.**
- **2-steps växellåda.**
- **Torque-Control för hög precision: Momentväljare för enhetlig skruvdragning.**
- **Constant-Electronic för bekvämt arbete: Håller varvtalet konstant även under belastning.**

leveransinnehåll:

Inklusive extrahandtag, djupstopp 210 mm, snabbspännborrchuck 13 mm, transportväska.

Teknisk beskrivning

spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximal spiralborr-Ø i trä	40 mm
maximala vibrationer enligt EN	14,6 m/s ²
effektförbrukning	1300 W
vikt	2,9 kg
tillverkarens beteckning	GSB 21-2 RCT
maximal slagfrekvens	15300 min ⁻¹
maximalt varvtal 1:a växeln	900 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt vridmoment	43 Nm
förpackning	Transportväska
chuckfäste	1/2 tum – 20 UNF
maximal spiralborr-Ø i stål	16 mm
maximal spiralborr-Ø i betong	22 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	3000 min ⁻¹
Produktslag	Slagborrmaskin