



Hårdmetallslagborr SDS-max "8X", Ø×total längd: 18X340mm



Beställningsdata

Ordernummer	789206 18X340
GTIN	4059952532950
Artikelklass	76K

Beskrivning

Utförande:

Nya generationen **EXPERT SDS-max "8X"** med svetsat huvud av massiv hårdmetall med 4 skäreggar. Formade skär för hög borrar kapacitet, lång livstid och lågt slitage. Ingen fasthakning i armerad betong.

Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.

Borrhuvud med kvadratiskt tvärsnitt från Ø 16 mm.

Användningsdata:

För borrar i betong, natursten och murverk.

OBS!:

Borr av generationen SDS-max-7 (med inbäddade hårdmetallskäreggar, lödda) i storlek 35 x 520 – 52 x 520 under nr 789204.

Teknisk beskrivning

spirallängd	200 mm
totallängd	340 mm
Ø	18 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	SDS Max
Produktslag	Stenborr

