

Ram typ S625-A18, Djup 1100 mm, Höjd: 4000mm



Beställningsdata

Ordernummer	991323 4000
GTIN	4004514287496
Artikelklass	96P

Beskrivning

Utförande:

Ramprofiler med fackverksstagning. Massiva fotplattor överför belastningen till golvet. Levereras 4 golvförankringar och 2 underläggsplåtar 2 mm per ram.

Beskrivning:**Uppbyggnadsmått:****Hyllställets totallängd:**

För stativram S625-A18 Nominell längd + antalet stolpar × 110 mm.

Passar till:

Pallhyllställ med tillverkningsdatum från 08/2018.

Lackering:

Liknande RAL 5017 trafikblå **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställsfältets erforderliga bärförmåga bestämmer ramtypen. Se belastningstabellen.

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

För hyllställ med tillverkningsdatum fram till 05/2022 får reglarna bara användas för utbyte vid skador. Om hyllstället förändras, t.ex. genom att extra regelnivåer monteras, måste en ny beräkning göras enligt DIN 15512:2020.

Teknisk beskrivning

Ramprofil typ	S625-A18
höjd	4000 mm
Användningsområde	Pallhyllställ
Djup	1100 mm
Produktnamnsattribut	Djup 1100 mm
Produktslag	Stolpramar