




Cirkulationsluftfilter för säkerhetsskåp, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	981100 1
GTIN	4250101190117
Artikelklass	96G

Beskrivning

Utförande:

Komplett system med frånluftmotor, speciellt aktivt kolfilter, frånlufts- och filterövervakning. Med sekundärfilter för extra säkerhet vid läckage. Hölje av stålplåt. Integrerad display och knappsats som ger enkel kontroll och sökning av funktionerna. Optiskt och akustiskt larm inkl. potentialfri larmkontakt.

Fördel:

- **inga kostnadskrävande frånluftledningar behövs.**
- **Monteras enkelt och säkert.**
- **Inget område med explosionsrisk kring skåpet.**
- **Uppställningsplatsen kan väljas med stor flexibilitet.**
- **Aktivt personskydd genom att hälsoskadliga ångor fångas upp säkert och hålls kvar i systemfiltret. Filtermättnad >99,999 %.**
- **Mycket tyst, bara cirka 35 dB(A).**

Användningsdata:

För säker teknisk ventilation av säkerhetsskåp i arbetsutrymmen enligt kraven i TRGS510 bilaga 3.

Filtret är bara lämpligt för lösningsmedelsångor (kolväten), inte för frätande, farliga ämnen som t.ex. ättiksyra.

Norm:

ATEX-konform: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Passar till:

Säkerhetsskåp nr 981015; 981025; 981035.

Lackering:

Stommen **pulverbelagd.**

OBS!:

- **Filterbyte med avfallshantering av det kontaminerade filtret bör utföras årligen av servicetekniker från asecos (vid normal belastning med skadliga ämnen).**

Teknisk beskrivning

vikt	14 kg
Djup	555 mm
märkspänning	85 - 264 V
Bredd	308 mm
Kontakttyp ingång	F
höjd	256 mm
strömförbrukning	0,13 A
ljudtrycknivå	35 dB
tillverkarens beteckning	Recirkulationsfiltertillsats, med frånluftövervakning
Produktslag	Cirkulationsfiltertillsats