



LED-ficklampa med batteri, Typ: 170



Beställningsdata

Ordernummer	081364 170
GTIN	4062406942595
Artikelklass	02A

Beskrivning

Utförande:

Robust laddningsbar LED-ficklampa av eloxerad aluminium. **Tvålägeskontakten** med extra **boostfunktion** ger en **utmärkt belysning** för alla tillämpningar. Enhandsfokuseringen möjliggör snabb och enkel reglering av ljuskäglan.

- **Övervakning av laddning och urladdning med hjälp av färgade lysdioder i kontakten.**
- **Lång drifttid med konstant ljusflöde.**
- **USB-C-ladduttag.**
- **Rullspärr.**
- **Med fokuserbart lamphuvud.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-C laddkabel och batteri. Med handledsrem.

OBS!:

Passande reservbatterier finns under nr 081365

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
totallängd	164 - 176 mm
batterikapacitet	2,9 Ah
CRI värde	>80

Ljusflöde	500 lm
brinntid	2 h
vikt	160 g
Brinntid steg 2	4,5 h
Batterityp	Litiumjon
Huvud-Ø	32 mm
Antal ingående batterier	1
Utbytbart batteri	ja
Ökad brinntid	30 s
Kan även användas som ficklampa	Fokus
Batterispänning	3,7 V
Ljusflöde-boost	900 lm
Belysning	Lysdiodlampa
IP-skyddsklass	IP 54
Ljusflöde steg 2	200 lm
Produktslag	Ficklampa

Tillbehör

Reservbatteri 18650	081365 18650
---------------------	--------------