



## LED-ficklampa med batteri, Typ: 130



### Beställningsdata

Ordernummer	081362 130
GTIN	4062406942571
Artikelklass	02A

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust laddningsbar LED-ficklampa av eloxerad aluminium. **Tvålägeskontakten** med extra **boostfunktion** ger en **utmärkt belysning** för alla tillämpningar. Enhandsfokuseringen möjliggör snabb och enkel reglering av ljuskäglan.

- **Övervakning av laddning och urladdning med hjälp av färgade lysdioder i kontakten.**
- **Lång drifttid med konstant ljusflöde.**
- **USB-C-ladduttag.**
- **Rullspärr.**
- **Med fokuserbart lamphuvud.**

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive USB-C laddkabel och batteri. Med handledsrem.

#### OBS!:

Passande reservbatterier finns under nr 081365

### Teknisk beskrivning

brinntid	1 h
IP-skyddsklass	IP 54
totallängd	118 - 130 mm
ljusflöde	300 lm

vikt	70 g
Antal ingående batterier	1
batterikapacitet	0,9 Ah
Energiförsörjning	Nätdriven
Ljusflöde steg 2	100 lm
Utbytbart batteri	ja
Batterispänning	3,7 V
Kan även användas som ficklampa	Fokus
Batterityp	Litiumjon
Huvud-Ø	26 mm
Ljusflöde-boost	450 lm
Brinntid steg 2	2,5 h
Belysning	Lysdiodlampa
CRI värde	>80
Ökad brinntid	30 s
Produktslag	Ficklampa

---

## Tillbehör

Reservbatteri 14500	081365 14500
---------------------	--------------