



## LED-stavlampe med batteri, Typ: 120



### Beställningsdata

Ordernummer	081360 120
GTIN	4062406942557
Artikelklass	02A

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust laddningsbar LED-ficklampa av eloxerad aluminium. **Tvålägeskontakten** med extra **boostfunktion** ger ett **utmärktljusflöde** för alla tillämpningar. Enhandsfokuseringen möjliggör snabb och enkel reglering av ljuskäglan.

- **Övervakning av laddning och urladdning med hjälp av färgade lysdioder i kontakten.**
- **Lång drifttid med konstant ljusflöde.**
- **USB-C-ladduttag.**
- **Rullspärr.**
- **Med fokuserbart lamphuvud.**

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive USB-C laddkabel och batteri. Med handledsrem.

#### OBS!:

Passande reservbatterier finns under nr 081365

### Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
Ljusflöde-boost	130 lm
Ökad brinntid	30 s
Utbytbart batteri	ja
Huvud-Ø	18 mm

brinntid	1 h
batterikapacitet	0,32 Ah
IP-skyddsklass	IP 54
Brinntid steg 2	3 h
Energiförsörjning	Nätdriven
Belysning	Lysdiodlampa
vikt	29,5 g
totallängd	112 - 120 mm
Batterispänning	3,7 V
ljusflöde	80 lm
Kan även användas som ficklampa	Fokus
Antal ingående batterier	1
Ljusflöde steg 2	30 lm
CRI värde	>80
Produktslag	Ficklampa

## Tillbehör

Reservbatteri 10440	081365 10440
---------------------	--------------