



LED-ficklampa med batteri, Typ: 150



Beställningsdata

Ordernummer	081363 150
GTIN	4062406942588
Artikelklass	02A

Beskrivning

Utförande:

Robust laddningsbar LED-ficklampa av eloxerad aluminium. **Tvålägeskontakten** med extra **boostfunktion** ger en **utmärkt belysning** för alla tillämpningar. Enhandsfokuseringen möjliggör snabb och enkel reglering av ljuskäglan.

- **Övervakning av laddning och urladdning med hjälp av färgade lysdioder i kontakten.**
- **Lång drifttid med konstant ljusflöde.**
- **USB-C-ladduttag.**
- **Rullspärr.**
- **Med fokuserbart lamphuvud.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-C laddkabel och batteri. Med handledsrem.

OBS!:

Passande reservbatterier finns under nr 081365

Teknisk beskrivning

Ljusflöde steg 2	140 lm
IP-skyddsklass	IP 54
Huvud-Ø	28 mm
totallängd	144 - 154 mm
Energiförsörjning	Nät driven

batterikapacitet	1,6 Ah
Utbytbart batteri	ja
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
Ljusflöde	400 lm
Kan även användas som ficklampa	Fokus
Brinntid steg 2	5 h
Batterispänning	3,7 V
CRI värde	>80
brinntid	1,5 h
Belysning	Lysdiodlampa
Ökad brinntid	30 s
vikt	95 g
Ljusflöde-boost	700 lm
Produktslag	Ficklampa

Tillbehör

Reservbatteri 16650	081365 16650
---------------------	--------------