

AEG

Sladdlös borrarvdragare, Typ: BS18C3BL4



Beställningsdata

Ordernummer	070222 BS18C3BL4
GTIN	4058546362188
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

AEG – Sladdlös borrarvdragare

- Robust och lätthanterlig 2-växlad sladdlös borrarvdragare med H/V-gång.
- FIXTEC snabbchuck med spindellåsning.
- Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
- LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
- 13 mm metallborrhuck.
- 24 stegs vridmomentinställning.
- Extremt lätthanterlig och lätt.
- Metallväxelhus

Utförande reklamtext:

- Robust och lätthanterlig 2-växlad sladdlös borrarvdragare med H/V-gång.
- FIXTEC snabbchuck med spindellåsning.
- Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 18 V / 4,0 Ah PRO litiumjon-SHD-batterier, laddare, bältesclips, transportväska.

OBS!:

Passande reservackumulatorer och laddare finns från nr 073820 och nr 073846 – nr 073848.
Passande laddare och starterset finns under nr 073841 och nr 073844.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
förpackning	Transportväska
vikt	5,88 kg
motorkonstruktion	Brushless
Antal ingående batterier	2
maximal spiralborr-Ø i trä	65 mm
typisk användning	Heavy Duty
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximalt vridmoment hårt	110 Nm
Batterityp	Litiumjon
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 500 min ⁻¹
maximalt varvtal 2:a växeln	0 - 2100 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	BS18C3BL-402C
Energiförsörjning	Batteridrivnen
batterikapacitet	4 Ah
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18V
USP2	FIXTEC snabbspännchuck med mjukt handtag