

**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, Ø DC h8: 1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	GG4031 1,5
GTIN	4067263101727
Artikelklass	GGN

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrarstartegenskaper genom kors slipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöp spiralspår.

Som nr 114031.

Rekommendation:**Största borrhjup:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

OBS!:

Efterföljande produkt till nr 114030.

Storlek 13,5 - 16: Med ingjutet skaft Ø12,7 mm.

Teknisk beskrivning

Skaft	Cylindriskt skaft
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	15,8 mm
Skaftdiameter D_s	1,5 mm
Nominell Ø D_c	1,5 mm
Norm	DIN 338
totallängd L	40 mm

Antal skär Z	2
Spännspårlängd L_c	18 mm
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,03 mm/v
Spetsvinkel	118 grad
Tolerans nom.-Ø	h8
Innehåll	20
Serie	CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	60 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	18 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	30 m/min	K
CuZn	lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,5	114031 1,5
HOLEX CleverDrill spiralborrsats HSS nr 114031 med kassett Typ 1-10	115051 1-10
HOLEX CleverDrill spiralborrsats HSS nr 114031 med kassett Typ 1-10,5	115051 1-10,5
HOLEX CleverDrill spiralborrsats HSS nr 114031 med kassett Typ 1-13	115051 1-13
HOLEX CleverDrill spiralborrsats HSS nr 114031 som påfyllningssats Typ 1-10	115056 1-10
HOLEX CleverDrill spiralborrsats HSS nr 114031 som påfyllningssats Typ 1-10,5	115056 1-10,5
HOLEX CleverDrill spiralborrsats HSS nr 114031 som påfyllningssats Typ 1-13	115056 1-13
HOLEX CleverDrill spiralborrsats HSS nr 114031 som påfyllningssats Typ 1-6	115056 1-6