



Värmebildkamera, Typ: 872S



Beställningsdata

Ordernummer	474040 872S
GTIN	4029547024801
Artikelklass	47E

Beskrivning

Utförande:

Kamera för synlig återgivning av infraröd strålning. Den enastående bildkvaliteten och den låga temperaturupplösningen gör att även mycket små temperaturskillnader kan urskiljas. Därmed kan en kvalitativ och kvantitativ temperaturanalys genomföras. **Auto Hot Cold Spot-avkänning.** **Scale Assist:** Ställer automatiskt in en lämplig skala för mätning av identifierade värden. **Med integrerad 5 megapixel-digitalkamera.** Mätinstrumentet kan via Bluetooth och **tappen testo Thermography** kopplas upp mot din smartphone. Intuitiv manövrering med moderna panelvyer.

Användningsdata:

För förebyggande underhåll och övervakning av både mekaniska och elektriska anläggningar eller produktionsprocesser. Mycket lämplig för underhåll, byggarbeten, värme och installation samt Facility Management och fastighetsteknik.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-kabel, nätdel, litiumjonbatteri, proffsprogramvara (gratis nedladdning), anvisningar för idrifttagning, kortfattad bruksanvisning, kalibreringsprotokoll och väska.

Teknisk beskrivning

Temperaturområde	-30 - 650 °C
noggrannhet	± 2 °C eller 2 % av mätvärdet
detektorstorlek	640×480 px
minimalt fokusavstånd	0,5 m
Antal ingående batterier	1
Synfält	42×30 grad
Kalibrering	Pris på förfrågan
Bilduppdateringsfrekvens	9 Hz
termisk känslighet	0,05 K
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Displaystorlek	3,5 tum
Produktslag	Värmebildkamera

Tjänster

KalibreringInfraröd temperaturmätare Typ A	027600 A
--	----------