



Värmebildkamera, Typ: 865S



Beställningsdata

Ordernummer	474040 865S
GTIN	4029547024771
Artikelklass	47E

Beskrivning

Utförande:

Kamera för synlig återgivning av infraröd strålning. Den enastående bildkvaliteten och den låga temperaturupplösningen gör att även mycket små temperaturskillnader kan urskiljas. Därmed kan en kvalitativ och kvantitativ temperaturanalys genomföras. **Auto Hot Cold Spot-avkänning.** **Scale Assist:** Ställer automatiskt in en lämplig skala för mätning av identifierade värden.

Användningsdata:

För förebyggande underhåll och övervakning av både mekaniska och elektriska anläggningar eller produktionsprocesser. Mycket lämplig för underhåll, byggarbeten, värme och installation samt Facility Management och fastighetsteknik.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-kabel, nätdel, litiumjonbatteri, proffsprogramvara (gratis nedladdning), anvisningar för idrifttagning, kortfattad bruksanvisning, kalibreringsprotokoll och väska.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridrivnen
Synfält	31×23 grad

minimalt fokusavstånd	0,5 m
detektorstorlek	320×240 px
Antal ingående batterier	1
noggrannhet	± 2 °C eller 2 % av mätvärdet
Kalibrering	Pris på förfrågan
Temperaturområde	-20 - 280 °C
Bilduppdateringsfrekvens	9 Hz
termisk känslighet	0,1 K
Displaystorlek	3,5 tum
Produktslag	Värmebildkamera

Tjänster

KalibreringInfraröd temperaturmätare Typ A	027600 A
--	----------