

**Garant****HM-fräs HPC, ZOx, Ø f8 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202551 8
GTIN	4045197271846
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil skrubbfrens **utan** räfflad tandning.

Med kraftig kärna, **speciella spånack** och **stora polerade spånutrymmen**.

**Användningsdata:**

För skrubbfrensning med stora krav på arbetsstyckets yta.

**Teknisk beskrivning**

Friställningsdiameter $D_1$	7,4 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,2 mm
Matning $f_z$ för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,06 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	62 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,08 mm
Tandantal Z	4
Skaftform	HA
Skär-Ø $D_c$	8 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
totallängd L	100 mm
Skärlängd $L_c$	16 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h6

Tolerans nom.-Ø	f8
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HA
Spiralvinkel	45 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	ZOX
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärdelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Alu	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	240 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	120 m/min	N
Hybrid	mindre lämplig	m/min	N
CuZn	lämplig	120 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

## Tjänster

Skaftslipning Typ HB

129100 HB