

**Garant****Spårfräsar, obelagd, Ø e8 DC: 17mm**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 191080 17     |
| GTIN         | 4045197100238 |
| Artikelklass | 11W           |

## Beskrivning

### Utförande:

Total längd enligt **DIN 844 lång**.Skärlängd enligt **DIN 844 kort**.

Ändskärsgeometri för rampning.

### Användningsdata:

För fräsning av **kilspår** eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.

## Teknisk beskrivning

|   |           |
|---|-----------|
| Matning $f_z$ för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,046 mm  |
| Skär-Ø $D_c$  | 17 mm     |
| Antal verksamma skär Z (heltäckande)                          | 2         |
| Skaftdiameter $D_s$   | 16 mm     |
| Skärlängd $L_c$   | 32 mm     |
| total längd L   | 123 mm    |
| Beläggning  | obelagd   |
| Skärmaterial  | HSS Co 8  |
| Norm  | DIN 844 B |
| Typ   | N         |
| Tolerans nom.-Ø   | e8        |
| Spiralvinkel  | 30 grad   |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal |
| Skaft            | DIN 1835 B med h6              |
| Invändig         | nej                            |
| Skafttolerans    | h6                             |
| Hörnfasvinkel    | 90 grad                        |
| Färgring         | Utan                           |
| Produktslag      | Spårfräsar                     |

## Användardata

|                              | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig)             | mindre lämplig | 83 m/min       | N       |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        | 28 m/min       | P       |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        | 25 m/min       | P       |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | mindre lämplig | 23 m/min       | P       |
| GG(G)                        | mindre lämplig | 23 m/min       | K       |
| CuZn                         | mindre lämplig | 55 m/min       | N       |
| vått maximal                 | lämplig        |                |         |