



Digital bygelmikrometer, Mätområde: 0-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Lättavläst display. Hårdmetallförsedda mätytor.
Digital och analog avläsning. Damm- och stänkskyddat metallhus.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032. 1 anslutningskula för mätning av böjda ytor.

Teknisk beskrivning

felgräns	4 µm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
spindel-Ø	6,5 mm
Kalibrering	B1
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Knappcell
spindelindelning	0,5 mm
avläsning	0,001 mm
IP-skyddsklass	IP 54

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
mätområde	0 - 25 mm
Norm	DIN 863
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------