



Digital bygelmikrometer, Mätområde: 50-75mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 421492 50-75 |
| GTIN | 4062406063207 |
| Artikelklass | 42B |

Beskrivning

Utförande:

Lättavläst display. Hårdmetallförsedda mätytor.
Digital och analog avläsning. Damm- och stänkskyddat metallhus.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032. 1 anslutningskula för mätning av böjda ytor. 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|---------------|
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 |
| Antal ingående batterier | 1 |
| felgräns | 5 µm |
| Batterityp | Knappcell |
| mätområde | 50 - 75 mm |
| avläsning | 0,001 mm |
| Kalibrering | B2 |
| spindel-Ø | 6,5 mm |
| Energiförsörjning | Batteridriven |

| | |
|----------------|-----------------|
| spindelning | 0,5 mm |
| IP-skyddsklass | IP 54 |
| Norm | DIN 863 |
| Mätteknik | digital |
| förpackning | Stabil box |
| Produktslag | Bygelmikrometer |

Tjänster

| | |
|---|------------|
| KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm | 022040 100 |
| DAkkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm | 022050 100 |

Tillbehör

| | |
|--|---------------|
| inställningsmått totallängd 50 mm | 421100 50 |
| Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 | 081560 CR2032 |