

**Digital bygelmikrometersats, Mätområde: 0-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421496 0-100
GTIN	4062406063221
Artikelklass	42B

Beskrivning**Utförande:**

Lättavläst display. Hårdmetallförsedda mätytor.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Bygelmikrometrar nr 421492 med tillhörande inställningsmått.

Teknisk beskrivning

antal mikrometrar	4
mätområde	0 - 100 mm
Antal ingående batterier	4
IP-skyddsklass	IP 54
antal inställningsmått	3
Energiförsörjning	Batteridriven
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

Norm	DIN 863
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S2
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometrar, sats mätområde 0-100 mm	020430 0-100
DAkkS-kalibreringBygelmikrometrar, sats mätområde 0-100 mm	020440 0-100

Tillbehör

Digital bygelmikrometer Mätområde 0-25 mm	421492 0-25
Digital bygelmikrometer Mätområde 25-50 mm	421492 25-50
Digital bygelmikrometer Mätområde 50-75 mm	421492 50-75
Digital bygelmikrometer Mätområde 75-100 mm	421492 75-100
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357