



## Digital bygelmikrometer med förskjutna mätytor, Mätområde: 0-25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	421721 0-25
GTIN	4062406063238
Artikelklass	42B

### Beskrivning

**Utförande:**

Lättläst digital skärm med extra analog avläsning. Robust metallhölje.

Roterande mätspindel, hårdmetallbelagda mätytor

**Funktion:**

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

### Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridriven
Batterityp	Knappcell
Felgräns	4 µm
avläsning	0,00005 tum
IP-skyddsklass	IP 54
avläsning	0,001 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Kalibrering	B1
Antal ingående batterier	1

Norm	DIN 863
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mättrummans gradering	1/50
Produktslag	Bygelmikrometer

### Tjänster

DAkkS-kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 25 mm	022000 25

### Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
---	------------