



Digital bygelmikrometer med mätspets, Mätområde: 0-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	421727 0-25
GTIN	4062406063252
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Lättläst digital skärm med extra analog avläsning. Robust metallhölje.
Roterande mätspindel, hårdmetallbelagda mätytor

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 54
avläsning	0,001 mm
avläsning	0,00005 tum
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Kalibrering	B1
Energiförsörjning	Batteridriven
Felgräns	4 µm
Batterityp	Knappcell
Antal ingående batterier	1

Norm	DIN 863
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mättrummans gradering	1/50
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkkS-kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 25 mm	022000 25

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
---	------------