



Digital bygelmikrometer med tallriksmätytor, Mätområde: 0-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	421729 0-25
GTIN	4062406063269
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Lättläst digital skärm med extra analog avläsning. Robust metallhölje.

Stående mätspindel

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

parallellitet för mätytorna	4 µm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Kalibrering	B1
Felgräns	4 µm
Batterityp	Knappcell
avläsning	0,00005 tum
mätallriksens Ø	20 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
avläsning	0,001 mm
Norm	DIN 863

Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mättrummans gradering	1/50
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
---	------------