



Digital bygelmikrometer för spårmatning, Mätområde: 0-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	421725 0-25
GTIN	4062406063245
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Lättläst digital skärm med extra analog avläsning. Robust metallhölje.

Stående mätspindel

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridriven
avläsning	0,001 mm
Felgräns	4 µm
Antal ingående batterier	1
Kalibrering	B1
avläsning	0,00005 tum
Norm	DIN 863
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box

omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mättrummans gradering	1/50
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
---	------------