

Garant**Spårfräsar, obelagd, Ø e8 DC: 4,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191080 4,5
GTIN	4045197100054
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:**

Totallängd enligt **DIN 844 lång**.

Skärlängd enligt **DIN 844 kort**.

Ändskärsgeometri för rampning.

Användningsdata:

För fräsning av **kilspår** eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.

Teknisk beskrivning

Antal verksamma skär Z (heltäckande)	2
Skär-Ø D _c	4,5 mm
Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,008 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Skärlängd L _c	11 mm
totallängd L	63 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	30 grad

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Spårfräsar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	23 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
vått maximal	lämplig		