



## Spårfräsar HSS-Co8, TiAlN, Ø e8 DC: 2mm



### Beställningsdata

Ordernummer	191070 2
GTIN	4045197099679
Artikelklass	12W

### Beskrivning

#### Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.  
Prisförmånligt alternativ.

#### Användningsdata:

För fräsning av **kilspår** eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.

### Teknisk beskrivning

Matning $f_z$ för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Antal verksamma skär Z (heltäckande)	2
Skär-Ø $D_c$	2 mm
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
Skärlängd $L_c$	4 mm
totallängd L	48 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 327 D
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	30 grad
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal

Skافت	DIN 1835 B med h6
Invändig	nej
Skافتtolerans	h6
Hörfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Spårfräsar

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	78 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	55 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	14 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	46 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	92 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		