

Regelpar LNS-DUO 100×50, Stolplängd: 2700mm



Beställningsdata

Ordernummer	991338 2700
GTIN	4058255037407
Artikelklass	96P

Beskrivning

Utförande:

Kallformad lådprofil med påsvetsade fästen. Varje fäste har 5 stabila krokar som ger en optimal lastinföring i hyllställstativen. Facklast upp till 3060 kg per regelpar.

leveransinnehåll:

2 styck stolpar för inhängning i stativramar , inklusive vardera 2 säkringsstift.

Lackering:

RAL 2004 orange **pulverbelagd.**

OBS!:

Ny stolpe med djup 50 mm kan endast kombineras parvis med gamla stolpar med djup 40 mm.

Teknisk beskrivning

Användningsområde	Hyllställ
Stolpe typ	LNS 100×50
Stolplängd	2700 mm
Bärförmåga per balkpar	1545 kg
Stolphöjd	100 mm
Produktslag	Regel/tvärbalk