

Regelpar EGN-DUO 120×50, Stolplängd: 2700mm



Beställningsdata

Ordernummer	991346 2700
GTIN	4058255037421
Artikelklass	96P

Beskrivning

Utförande:

Kallformad lådprofil med påsvetsade fästen. Varje fäste har 5 stabila krokar som ger en optimal lastinföring i hyllställstativen. Facklast upp till 3060 kg per regelpar.

leveransinnehåll:

2 styck stolpar för inhängning i stativramar , inklusive vardera 2 säkringsstift.

Lackering:

RAL 2004 orange **pulverbelagd.**

OBS!:

Ny stolpe med djup 50 mm kan endast kombineras parvis med gamla stolpar med djup 40 mm.

Teknisk beskrivning

Användningsområde	Hyllställ
Bärförmåga per balkpar	3060 kg
Stolplängd	2700 mm
Stolpe typ	LNS 120×50
Stolphöjd	120 mm
Produktslag	Regel/tvärbalk