

Regelpar LNS-DUO 110×50, Stolplängd: 2700mm



Beställningsdata

Ordernummer	991342 2700
GTIN	4058255037414
Artikelklass	96P

Beskrivning

Utförande:

Kallformad lådprofil med påsvetsade fästen. Varje fäste har 5 stabila krokar som ger en optimal lastinföring i hyllställstativen. Facklast upp till 3060 kg per regelpar.

leveransinnehåll:

2 styck stolpar för inhängning i stativramar , inklusive vardera 2 säkringsstift.

Lackering:

RAL 2004 orange **pulverbelagd.**

OBS!:

Ny stolpe med djup 50 mm kan endast kombineras parvis med gamla stolpar med djup 40 mm.

Teknisk beskrivning

Stolplängd	2700 mm
Stolpe typ	LNS 110×50
Användningsområde	Hyllställ
Bärförmåga per balkpar	2460 kg
Stolphöjd	110 mm
Produktslag	Regel/tvärbalk