



## LED-arbetslampor med äkta färger COLOUR MATCH, Typ: SUN4



### Beställningsdata

Ordernummer	081513 SUN4
GTIN	5708997356579
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

**COLOUR MATCH.** Special-LED med högt CRI-värde för **perfekt färgåtergivning** och extremt lång livslängd hos LED-ljuskällan. Lämpar sig perfekt för alla lackerings-, polerings-, rengörings- och förberedande arbeten. Lämpar sig perfekt för användning i lackeringsverkstäder. **Glaslinsen är utbytbar** och tål alla typer av lösningsmedel även vid daglig rengöring. **SUNMATCH 4.** Lätthanterlig batteridrivna LED-arbetslampa med 180° flexibelt lamphuvud för beredning och färganpassning. Med steglös CCT SCAN-funktion.

Med steglös CCT SCAN-funktion. När lampan aktiveras scannar den automatiskt objektets yta med hela färgspektrumet. Spärning kan göras när som helst. Optimal för detektering av färgfel.

#### Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive laddare och laddstation.

### Teknisk beskrivning

CRI värde	95
Ljusfärg	färgäkta

vikt	270 g
IP-skyddsklass	IP 65
ATEX-zon	ingen
Batterispänning	3,7 V
totallängd	203 mm
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
brinntid	2 - 10 h
Energiförsörjning	Batteridrivnen
batterikapacitet	2,6 Ah
tillverkarens beteckning	SUNMATCH 4
ljusflöde	50 - 500 lm
total bredd	89 mm
Produktslag	Arbetsbelysning