



Kap- och geringssåg BITURBO Ackumulator, Typ: GCM18216DC



Beställningsdata

Ordernummer	078232 GCM18216DC
GTIN	4059952608402
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivna kap- och geringssåg.

- **Utmärkt skärkapacitet med stort skärdjup på 70 mm.**
- **Bästa möjliga mobilitet genom låg vikt och utmärkt ergonomi.**
- **Användargränssnitt för varvtalsförval.**
- **Verktøysfritt byte av sågklinga.**

leveransinnehåll:

Sågblad \varnothing 216 mm, nedhållare, SDS-mutter, GCY 42 Bluetooth-modul.

Teknisk beskrivning

maximal geringsvinkel vänster	52 grad
elektroniskt varvtalsförval	ja
maximal lutningsvinkel höger	47 grad
maximal lutningsvinkel vänster	47 grad
sågblads- \varnothing	216 mm
maximalt sågdjup 45°	45 mm
Energiförsörjning	Nätdriven

maximal geringsvinkel höger	60 grad
Batterispänning	18 V
maximalt varvtal:	4500 min ⁻¹
sågbladets hål-Ø	30 mm
Batterityp	Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
vikt	15,3 kg
maximal såglängd 90°	300 mm
märkspänning	18 V
Antal ingående batterier	0
tillverkarens beteckning	GCM 18V-216 DC
maximalt sågdjup 90°	70 mm
förpackning	kartong
Produktslag	Såg