

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614770 13
GTIN	4062406141318
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

**Teknisk beskrivning**

Ringhöjd $h_2$	9,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	180 mm
Käftbredd b	29 mm
Käfthöjd $h_1$	5,3 mm
ring- $\emptyset$ D	25,5 mm
nyckelvidd	13 mm
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förokromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnycklar