

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614770 10
GTIN	4067263001096
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

Käftbredd b	22 mm
ring-Ø D	20,8 mm
nyckelvidd	10 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	160 mm
Ringhöjd h ₂	7,7 mm
Käfthöjd h ₁	4,8 mm
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnycklar