

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614770 9
GTIN	4067263001089
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Ringhöjd h_2	7,7 mm
Käftbredd b	21 mm
Nyckelvidder	metrisk
Käfthöjd h_1	4,5 mm
nyckellängd L	143 mm
nyckelvidd	9 mm
ring- \emptyset D	19 mm
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förokromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnycklar