

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614770 11
GTIN	4067263001102
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
nyckelvidd	11 mm
ring-Ø D	22,5 mm
Käftbredd b	26,1 mm
Ringhöjd h ₂	8,7 mm
Käfthöjd h ₁	4,8 mm
nyckellängd L	168 mm
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnycklar