

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614770 14
GTIN	4067263001133
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Käftbredd b	31,1 mm
nyckelvidd	14 mm
Nyckelvidder	metrisk
ring-Ø D	27,3 mm
nyckellängd L	193 mm
Ringhöjd h ₂	9,7 mm
Käfthöjd h ₁	5,3 mm
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förokromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnycklar