

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614770 15
GTIN	4067263001140
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	15 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	5,3 mm
Käftbredd b	34,7 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	200 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	10,2 mm
ring-Ø D	28,9 mm
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förokromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnycklar