

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614770 16
GTIN	4067263001157
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	216 mm
ring-Ø D	30,3 mm
nyckelvidd	16 mm
Ringhöjd h ₂	10,7 mm
Käfthöjd h ₁	5,8 mm
Käftbredd b	35,1 mm
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förokromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnycklar