

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614770 19
GTIN	4067263001188
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	19 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringhöjd h ₂	11,6 mm
Käftbredd b	41,6 mm
ring-Ø D	34,5 mm
Käfthöjd h ₁	6,8 mm
nyckellängd L	250 mm
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förokromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnycklar