

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614770 18
GTIN	4067263001171
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

**Teknisk beskrivning**

nyckellängd L	239 mm
Nyckelvidder	metrisk
ring-Ø D	33,4 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	11,2 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	6,7 mm
Käftbredd b	39,5 mm
nyckelvidd	18 mm
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förokromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnycklar