

**Garant****Fast skruvnyckel- / ringspärnyckelsats i rullväska, Antal nycklar: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	614775 10
GTIN	4067263001300
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspär. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförkromat.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 nyckel nr 614770 i storlekarna 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**OBS!:**

Reservrullväskor kan beställas under nr 614773.

**Teknisk beskrivning**

Antal nycklar	10
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Nyckelvidder	metrisk
Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnycklar

---

**Tillbehör**

Skiftnyckel / ringspärnyckel nyckelvidd 16 mm	614770 16
Skiftnyckel / ringspärnyckel nyckelvidd 18 mm	614770 18
Skiftnyckel / ringspärnyckel nyckelvidd 13 mm	614770 13
Skiftnyckel / ringspärnyckel nyckelvidd 11 mm	614770 11
Skiftnyckel / ringspärnyckel nyckelvidd 10 mm	614770 10
Skiftnyckel / ringspärnyckel nyckelvidd 19 mm	614770 19
Skiftnyckel / ringspärnyckel nyckelvidd 17 mm	614770 17
Skiftnyckel / ringspärnyckel nyckelvidd 8 mm	614770 8
Skiftnyckel / ringspärnyckel nyckelvidd 9 mm	614770 9
Skiftnyckel / ringspärnyckel nyckelvidd 14 mm	614770 14