

Högtrycksstötpress för olja, flytande fettPG



Beställningsdata

Ordernummer	083554 PG
GTIN	4016553261580
Artikelklass	08H

Beskrivning

Utförande:

Speciell stötpress för olja, petroleum, aerosoler och oljor med tillsatser, svart pulverlackerad, med styvt rör och följekolv. Tryckkapacitet upp till 150 bar. Transportvolym 0,5 cm³/slag med universal-och spetsmunstycke och gult täcklock. Högtrycksstötpress för olja, flytande fett

Teknisk beskrivning

Ø pressbehållare	40 mm
Totallängd	240 mm
munstyckstyp	universell / spetsig
vikt	250 g
Maximalt tryck	150 bar
rymd:	150 cm ³
Produktslag	Fettspruta

