

**Spårfräsar HSS-Co8, TiAlN, Ø e8 DC: 10,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191070 10,5
GTIN	4045197099891
Artikelklass	12W

Beskrivning**Utförande:**

Ändskärsgeometri för rampning.

Prisförmånligt alternativ.

Användningsdata:

För fräsning av **kilspår** eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.

Teknisk beskrivning

Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Antal verksamma skär Z (heltäckande)	2
Skär-Ø D_c	10,5 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
Skärlängd L_c	13 mm
totallängd L	63 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 327 D
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	30 grad
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal

Skافت	DIN 1835 B med h6
Invändig	nej
Skافتtolerans	h6
Hörfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Spårfräsar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	78 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	14 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	46 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	92 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		