

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med mörkgrå Eluplan-skiva, Längd: 1000/2mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920012 1000/2
GTIN	4067263001355
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel – elektrisk, steglös höjdställning. Höjdställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas **hela arbetsplatsens höjd**.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, **ej konfigurerbar**.

Lyftpelare av eloxerad aluminium, **ej konfigurerbar**.

Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd. konfigurerbar**.

OBS!:

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 920350 användas (klämrisk).**

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

- **För bestämning av dessa artikelnummer krävs överenskommelse med Tekniskt inköp P93, telefon +49 89 8391 9165, den aktuella tillgången måste kontrolleras.**
- **Observera den maximala bärförmågan, den får inte under några omständigheter överskridas! Särskilt viktigt vid planeringen av stödkolonnöverbyggnader.**

Teknisk beskrivning

Serie	Workstation
-------	-------------

Bredd	1000 mm
Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Kontakttyp ingång	F
arbetsskiva längd	1000 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Steglös höjdställning	ja
Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	670 - 990 mm
Ovansida arbetsskiva	Beläggning är antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkt
Beläggning arbetsskiva	Eluplan (plast), (linoleumgolvs)
märkspänning	250 V
Modell	eLevel
Djup	800 mm
Material arbetsskiva	Eluplan
Arbetsskiva (djup)	800 mm
vikt	70 kg
Färg ovansida arbetsskiva	mörkgrå
Beläggningstjocklek	2 mm
Höjdjustering arbetsplats	670 – 990 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

