

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel med mörkgrå Eluplan-skiva, Längd: 2000/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	920012 2000/2
GTIN	4067263001379
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

**Workstation eLevel** – elektrisk, steglös höjdställning. Höjdställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas **hela arbetsplatsens höjd**.

**Lackering:**

**Fotdel** antracit RAL 7016, **ej konfigurerbar**.

**Lyftpelare** av eloxerad aluminium, **ej konfigurerbar**.

**Sid- och bakvägg** ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd. konfigurerbar**.

**OBS!:**

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 920350 användas (klämrisk).**

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

- **För bestämning av dessa artikelnummer krävs överenskommelse med Tekniskt inköp P93, telefon +49 89 8391 9165, den aktuella tillgången måste kontrolleras.**
- **Observera den maximala bärförmågan, den får inte under några omständigheter överskridas! Särskilt viktigt vid planeringen av stödkolonnöverbyggnader.**

**Teknisk beskrivning**

märkspänning	250 V
--------------	-------

arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Djup	800 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Modell	eLevel
Ovansida arbetskiva	Beläggning är antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta
Material arbetskiva	Eluplan
Höjdinställningsområde (arbetskivans överkant) från – till	670 - 990 mm
Bredd	2000 mm
Arbetskiva (djup)	800 mm
Kontakttyp ingång	F
Steglös höjdinställning	ja
arbetskiva längd	2000 mm
Beläggningstjocklek	2 mm
Beläggning arbetskiva	Eluplan (plast), (linoleumgolvs)
Serie	Workstation
Färg ovansida arbetskiva	mörkgrå
vikt	93 kg
Höjdjustering arbetsplats	670 – 990 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

