

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel med Eterlux-skiva ljus, Längd: 1000/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	920014 1000/2
GTIN	4067263001386
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

**Workstation eLevel** – elektrisk, steglös höjdställning. Höjdställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas **hela arbetsplatsens höjd**.

**Lackering:**

**Fotdel** antracit RAL 7016, **ej konfigurierbar**.

**Lyftpelare** av eloxerad aluminium, **ej konfigurierbar**.

**Sid- och bakvägg** ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd. konfigurierbar**.

**OBS!:**

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 920350 användas (klämrisk).**

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

- **För bestämning av dessa artikelnummer krävs överenskommelse med Tekniskt inköp P93, telefon +49 89 8391 9165, den aktuella tillgången måste kontrolleras.**
- **Observera den maximala bärförmågan, den får inte under några omständigheter överskridas! Särskilt viktigt vid planeringen av stödkolonnöverbyggnader.**

**Teknisk beskrivning**

Material arbetsskiva	Eterlux
----------------------	---------

arbetskiva längd	1000 mm
Färg ovansida arbetskiva	ljusgrå
Arbetskiva (djup)	800 mm
Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Beläggningstjocklek	2,7 mm
Steglös höjdinställning	ja
Ovansida arbetskiva	Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
vikt	70 kg
Serie	Workstation
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
märkspänning	250 V
Djup	800 mm
Höjdinställningsområde (arbetskivans överkant) från – till	670 - 990 mm
Modell	eLevel
Kontakttyp ingång	F
Bredd	1000 mm
Beläggning arbetskiva	Eterlux (melamin / fenolharts)
Höjdjustering arbetsplats	670 – 990 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

