

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ med mörkgrå Eluplan-skiva, Längd: 2000/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	920022 2000/2
GTIN	4067263001461
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

**Workstation eLevel+** elektrisk, steglös höjdställning. Höjdställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas arbetsskivans höjd. **eLevel+** endast arbetsskivan justeras i höjdlid, resten av arbetsplatsen förblir oförändrad. Bakvägg med integrerad kabelkanal.

**Lackering:**

**Fotdel** antracit RAL 7016, **ej konfigurerbar.**

**Lyftpelare** av eloxerad aluminium, **ej konfigurerbar.**

**Sid- och bakvägg** ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd. konfigurerbar.**

**OBS!:**

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glideplåt nr 920350 användas (klämrisk).**

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

- **För bestämning av dessa artikelnummer krävs överenskommelse med Tekniskt inköp P93, telefon +49 89 8391 9165, den aktuella tillgången måste kontrolleras.**
- **Observera den maximala bärförmågan, den får inte under några omständigheter överskridas! Särskilt viktigt vid planeringen av stödkolonnöverbyggnader.**

**Teknisk beskrivning**

Serie	Workstation
Höjdställningsområde (arbetskvans överkant) från – till	670 - 990 mm
Beläggning arbetsskiva	Eluplan (plast), (linoleumgolv)
Princip för höjdjustering	bara med arbetsskiva
Höjd med bakvägg	1000 mm
Modell	eLevel+
Arbetskiva (djup)	700 mm
Beläggningstjocklek	2 mm
Kontakttyp ingång	F
arbetskiva längd	2000 mm
Steglös höjdställning	ja
Bredd	2000 mm
Ovansida arbetsskiva	Beläggning är antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta
Färg ovansida arbetsskiva	mörkgrå
märkspänning	250 V
vikt	105 kg
Material arbetsskiva	Eluplan
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Djup	800 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Höjdjustering arbetsplats	670 – 990 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktlag

Arbetsbord