

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ med Eterlux-skiva ljus, Längd: 2000/2mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920024 2000/2
GTIN	4067263001492
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel+ elektrisk, steglös höjdställning. Höjdställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas arbetsskivans höjd. **eLevel+** endast arbetsskivan justeras i höjdlid, resten av arbetsplatsen förblir oförändrad. Bakvägg med integrerad kabelkanal.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, **ej konfigurerbar.**

Lyftpelare av eloxerad aluminium, **ej konfigurerbar.**

Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd. konfigurerbar.**

OBS!:

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glideplåt nr 920350 användas (klämrisk).**

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

- **För bestämning av dessa artikelnummer krävs överenskommelse med Tekniskt inköp P93, telefon +49 89 8391 9165, den aktuella tillgången måste kontrolleras.**
- **Observera den maximala bärförmågan, den får inte under några omständigheter överskridas! Särskilt viktigt vid planeringen av stödkolonnöverbyggnader.**

Teknisk beskrivning

Arbetskiva (djup)	700 mm
Modell	eLevel+
vikt	105 kg
Höjd med bakvägg	1000 mm
Ovansida arbetskiva	Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
märkspänning	250 V
Serie	Workstation
Färg ovansida arbetskiva	ljusgrå
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Bredd	2000 mm
Kontakttyp ingång	F
Steglös höjdställning	ja
Beläggningstjocklek	2,7 mm
Princip för höjdjustering	bara med arbetskiva
Beläggning arbetskiva	Eterlux (melamin / fenolharts)
Djup	800 mm
arbetskiva längd	2000 mm
Material arbetskiva	Eterlux
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Höjdställningsområde (arbetskivans överkant) från – till	670 - 990 mm
Höjdjustering arbetsplats	670 – 990 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktslag

Arbetsbord