

**Garant****Spårfräsar, obelagd, Ø e8 DC: 2,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191080 2,5
GTIN	4045197100016
Artikelklass	11W

**Beskrivning****Utförande:**Totallängd enligt **DIN 844 lång**.Skärlängd enligt **DIN 844 kort**.

Ändskärsgeometri för rampning.

**Användningsdata:**För fräsning av **kilspår** eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Antal verksamma skär Z (heltäckande)	2
Skär-Ø $D_c$	2,5 mm
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
Skärlängd $L_c$	8 mm
totallängd L	56 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	30 grad

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Spårfräsar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	23 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
vått maximal	lämplig		