



## Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetskoppling av stål eSafe Ø 8×12 mm, Effektiv slanglängd: 2m



### Beställningsdata

Ordernummer	080240 2
GTIN	7391390097453
Artikelklass	08A

### Beskrivning

#### Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slang med god fjäderåterföringsstyrka. Temperaturbeständig från -20 till +60 °C. Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetsstålkoppling eSafe Ø 8×12 mm 2 m ISO B.

#### leveransinnehåll:

Inklusive **säkerhets**-snabbkoppling av stål nr 080285 och stål nippel nr 080290.

### Teknisk beskrivning

Invändig slang-Ø	8 mm
utvändig slang-Ø	12 mm
Material	PU-spiralslang
Färg	blå
Effektiv slanglängd	2 m
Anslutning snabbkoppling	1/4 tum
Maximalt arbetstryck	10 bar
Anslutning slangnippel	1/4 tum

Max. sprängtryck	35 bar
Produktslag	Slang

---

## Tillbehör

Säkerhetskopplingutvändiga gängor Utvändig anslutningsgänga 1/4 tum	080285 1/4
Nippel med utvändig gänga Sats i 5 delar Utvändig anslutningsgänga 1/4 tum	080290 1/4