

Garant**GARANT Diabolo HM-fullradiepinfräs HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	207372 5
GTIN	4045197600387
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:****GARANT Diabolo:**

Speciell geometri, beläggning och hårdmetall för hårbearbetning.

Konisk övergång med 1,5° (vinkel α).

Tolerans: Radiekontur = $\pm 0,005$ mm.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	20 mm
Skär-Ø D_c	5 mm
L_2	40 mm
Matning f_z för kopierfräsning i stål < 65 HRC	0,048 mm
Friställningsdiameter D_1	4,8 mm
Ø D_2	5,9 mm
Tandantal Z	2
Skaftdiameter D_s	6 mm
totallängd L	80 mm
Skärlängd L_c	6 mm
Spiralvinkel	30 grad
radie R	2,5 mm
Serie	Diabolo

Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	H
Tolerans nom.-Ø	f8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05xD vid kopierfräsning
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	röd
Produktslag	Fullradie- och pinnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 50 HRC	lämplig	170 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	150 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	135 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	95 m/min	H
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------