

Garant**Fasfräs 45°, weldon-skaft, Ø D: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	216100 25
GTIN	4045197133472
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	130 mm
Skruvsats förvändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Passande vändskär	SD.. 090308
Utkragningslängd L_1	27 mm
max. avfasningsdiameter D_{max}	37,3 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Antal skär Z	2
Ø D	25 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Fasningsvinkel bakåt	45 grad
Inställningsvinkel κ	45 grad
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats10 delar	219805
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Vändskärsskruvsats10 delar	219804