

Garant**Fasfräs 45°, weldon-skaft, Ø D: 33,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	216100 33,5
GTIN	4045197429612
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.**Teknisk beskrivning**

Skruvsats förvändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Passande vändskär	SD.. 090308
totallängd L_{tot}	140 mm
max. avfasningsdiameter D_{max}	45,8 mm
Utkragningslängd L_1	30 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Antal skär Z	5
Ø D	33,8 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Fasningsvinkel bakåt	45 grad
Inställningsvinkel κ	45 grad
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219804
Vändskärsskruvsats10 delar	219805
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8